

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260004 16/09
GTIN	4045197772503
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	SCRCR/L 1616H09
Funktionsbredd L ₄	17 mm
Huvudängd L ₁	15 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 1
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	100 mm
Skaftmått	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 1	269005 1
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500