

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260004 20/09
GTIN	4045197772510
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	22 mm
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Underläggsplatta	269005 1
Huvudängd L <sub>1</sub>	18 mm
ISO-kod hållare	SCRCR/L 2020K09
Skrivsats förvändskär	269028 2
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Underläggsplatta Typ 1	269005 1
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500