

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260004 20/12
GTIN	4045197772534
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 5
Funktionsbredd L ₄	22 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
ISO-kod hållare	SCRCR/L 2020K12
Underläggsplatta	269005 6
Skaftmått	20 mm
totallängd L	125 mm
Skruvsats förvändskär	269028 16
Huvudängd L ₁	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Underläggsplatta Typ 6	269005 6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Skruvsats förvändskär Typ 16	269028 16
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500