

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260005 12/09
GTIN	4045197772572
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	13 mm
Skaftmått	12 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Skruvsats för vändskär	269028 8
totallängd L	80 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	SCRCL/L 1212F09
Huvudängd L ₁	15 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning
Användning	Plansvärning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500