

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260005 16/09
GTIN	4045197772589
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruv för underläggsplatta	269013 2
ISO-kod hållare	SCRCR/L 1616H09
Skruvsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	17 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Underläggsplatta	269005 1
totallängd L	100 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Skaftmått	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	15 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 1	269005 1
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500