

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260005 16/12
GTIN	4045197772602
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
ISO-kod hållare	SCRCR/L 1616H12
Skruv för underläggsplatta	269013 5
totallängd L	100 mm
Underläggsplatta	269005 6
Passande vändskär	CC.. 1204..
Skrivsats för vändskär	269028 16
Skaftmått	16 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
Funktionsbredd L ₄	17 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Skruvsats förvändskär Typ 16	269028 16
Underläggsplatta Typ 6	269005 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500