

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260005 20/12
GTIN	4045197772619
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	22 mm
Underläggsplatta	269005 6
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Vändskärsstorlek	12 mm
Huvudängd L ₁	20 mm
Skrivsats förvändskär	269028 16
Passande vändskär	CC.. 1204..
totallängd L	125 mm
ISO-kod hållare	SCRCL/L 2020K12
Skaftmått	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Underläggsplatta Typ 6	269005 6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Skruvsats förvändskär Typ 16	269028 16
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500