

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260005 25/12
GTIN	4045197772626
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	12 mm
Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	SCRCR/L 2525M12
Underläggsplatta	269005 6
Huvudängd L ₁	20 mm
Funktionsbredd L ₄	27 mm
totallängd L	150 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Skruvsats förvändskär	269028 16
Passande vändskär	CC.. 1204..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	75 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 16	269028 16
Underläggsplatta Typ 6	269005 6
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500