



Digitalt skjutmått ABS, mätområde: 100mm



Beställningsdata

Ordernummer	412821 100
GTIN	4045197771780
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade. Inkrementellt mätsystem utan absolutskala.

leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ LR44.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A1
avläsning	0,01 mm
avläsning	0,0005 tum
Djupmått	med hörn 3,7 × 1,3
material hus	metall
Norm	ISO 13385
mätområde	0 - 100 mm
skänkellängd	30 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Djupmått finns	ja
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1

Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,02 mm
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Universalskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm	021000 200
DAkKS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm	021010 200

Tillbehör

Skruv till djupmätthållare	412230
Knappceller / specialbatterier Batterityp LR44	081560 LR44