

Garant**Arbetsnurrstol, konstläder, med glidknappar, låg****Beställningsdata**

Ordernummer	965035
GTIN	4045197772640
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsstol med synkronteknik. Den mjuka ytan av konstläder är lättskött och tvättbar. Med orangerfärgad dubbelfog med förskjutning. Femarmat fotkorsav aluminium.

Sits (bredd × djup): 470×450 mm.

Ryggstödet höjd: 600 mm.

Ryggstödet inställningsområde: 60 mm.

Justerbart sittdjup: 40 mm.

Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Utförande reklamtext:

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkorsav aluminium.**

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivning

ryggstöd höjd	600 mm
Synkronmekanism	ja
sitsdjup	450 mm
färg sitsmaterial	svart
Norm	DIN 68877
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
Ryggstödetts inställningsområde	60 mm
lyftförmåga	120 kg
sitsbredd	470 mm
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
Armstödsparret kan anpassas	ja
Svankstöd	ja
Permanentkontakt återställning	ja
Höjdinställningstyp	Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande	Gasfjäder
Material sitsyta	Konstläder
Inställningsområde för sittdjup	40 mm
Fotkors utförande	Glidknappar
Utförande	utan rullar
lyftförmåga stol	120 kg
höjdinställningsområde	490 - 630 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)	962518
--------------------------	--------

Multifunktionsarmstödpar, för GARANT arbetsnurrstol
Typ

965047