

Garant**Arbetsnurrstol, konstläder, med glidknappar och fotring, hög****Beställningsdata**

Ordernummer	965036
GTIN	4045197772657
Artikelklass	91Z

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomisk arbetsstol med synkronteknik. Den mjuka ytan av konstläder är lättskött och tvättbar. Med orangerfärgad dubbelfog med förskjutning. Femarmat fotkorsav aluminium.

Sits (bredd × djup): 470×450 mm.

Ryggstödet höjd: 600 mm.

Ryggstödet inställningsområde: 60 mm.

Justerbart sittdjup: 40 mm.

Bärförmåga: 120 kg.

Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.

Utförande reklamtext:

- **Ergonomiskt funktionell design.**
- **Lordosen-stöd.**
- **Synkronteknik.**
- **Rörelsefrihet för armarna tack vare högt och smalt ryggstöd.**
- **Femarmat fotkorsav aluminium.**

Norm:

DIN 68877

Teknisk beskrivning

Permanentkontakt återställning	ja
Armstödsparat kan anpassas	ja
Norm	DIN 68877
lyftförmåga	120 kg
Synkronmekanism	ja
Ryggstödsinställningsområde	60 mm
Fotkors utförande	Glidknappar med fotring
Material sitsyta	Konstläder
Material fotkors	pulverbelagd matt aluminium
sitsbredd	470 mm
sitsdjup	450 mm
ryggstöd höjd	600 mm
Stativ utförande	fotkors med fem armar
Svankstöd	ja
Höjdställningstyp	Spak för höjdställning
Inställningsområde för sittdjup	40 mm
Rullar utförande	lastberoende bromsade mjuka hjul för hårda golv
färg sitsmaterial	svart
Höjdställning utförande	Gasfjäder
Utförande	hög sitshöjd
lyftförmåga stol	120 kg
höjdställningsområde	640 - 890 mm
Produktslag	Arbetsstol

Tillbehör

Glidskena(1 sats = 5 st)	962518
--------------------------	--------

Multifunktionsarmstödpar, för GARANT arbetsnurrstol
Typ

965047