

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261102 25/16
GTIN	4045197771896
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreppen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskar den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900-319886–319886.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SVJBR/L 2525X16

Passande vändskär: VB.. 1604..

Funktionsbredd L₄: 32 mm

Huvudängd L₁: 40 mm

totalängd L: 111,5 mm

Skruvsats för vändskär: 269023 3

Teknisk beskrivning

Skruv för underläggsplatta	269013 1
ISO-kod hållare	SVJBR/L 2525X16
Huvudängd L ₁	40 mm
Skruvsats för vändskär	269023 3

totallängd L	111,5 mm
Passande vändskär	VB.. 1604..
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Underläggsplatta	259033 5
Skaftmått	25 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15