

Garant**eco-skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261102 20/16
GTIN	4045197771889
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförsel till skäreggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skäregg. För högre produktivitet, längre användningstid och ökad processsäkerhet.

Med friytekylning.

OBS!:

Kylmedelstillförsel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900-319886–319886.

Invändig: ja

ISO-kod hållare: SVJBR/L 2020X16

Passande vändskär: VB.. 1604..

Funktionsbredd L₄: 25 mm

Huvudängd L₁: 40 mm

totallängd L: 99 mm

Skruvsats för vändskär: 269023 3

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VB.. 1604..
totallängd L	99 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Vändskärsstorlek	16 mm

Underläggsplatta	259033 5
Skaftmått	20 mm
Skruvsats förvändskär	269023 3
Skruv för underläggsplatta	269013 1
Huvudängd L ₁	40 mm
ISO-kod hållare	SVJBR/L 2020X16
Serie	Eco
Användning	Höger
Norm	DIN ISO 5610
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659906 500