



## Filsats med 2K-handtag, fem delar i rullväska metall, huggning 2, Längd utan tånge: 200mm



### Beställningsdata

Ordernummer	517415 200
GTIN	4007220011423
Artikelklass	55B

### Beskrivning

#### Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som **inte är konvexa** har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.

För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i **kraftiga nylonfodral**.

Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.

**Huggning 2** = medelfin.

Med ergonomiska handtag i 2-komponentsplast.

#### Användningsdata:

**Kvalitetsfil** för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

#### leveransinnehåll:

**Filsats i 5 delar** med vardera en **flat, trekantig, fyrkantig, halvrund och rund fil**.

### Teknisk beskrivning

Längd utan tånge	200 mm
Produktnamnsattribut	huggning 2

Huggning	2
Norm	DIN 7261
Antal separata filar	5
Produktslag	Verkstadofil

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	mindre lämplig		
INOX	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		

## Tillbehör

Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 115X40 mm	576000 115X40
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 80X20 mm	576000 80X20
Filborste Borstlängd L3 × -bredd L1 100X25 mm	576000 100X25