

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:  
30X6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574350 30X6
GTIN	4017359007068
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

**Användningsdata:**

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrhugning av rost eller glödska samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.

**Teknisk beskrivning**

Borstlängd H <sub>1</sub>	6 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
maximalt varvtal:	20000 min <sup>-1</sup>
Borst-Ø D <sub>1</sub>	30 mm
Borstbredd L <sub>1</sub>	6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Borstmaterial	Mässingtråd

Flätmönster	vågig
Produktslag	Rundborste