


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft INOX-komplett 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
70X16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574255 70X16
GTIN	4017359123737
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Alla beståndsdelar av rostfritt stål.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

Borstlängd H ₁	19 mm
Borst-Ø D ₁	70 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borstbredd L ₁	18 mm

Skaftdiameter D _s	6 mm
Produktlag	Rundborste