


LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste med skaft INOX-komplett 0,20 mm, Borst-Ø D1 × borstbredd L1:
50X15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574255 50X15
GTIN	4017359083857
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Vågiga specialtrådkvaliteter, **tapp-Ø 6 mm.**

Alla beståndsdelar av rostfritt stål.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handbormaskiner för ytbearbetning. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.

För rostborttagning, brotttagning av skal, rengöring.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	15000 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	50 mm
Borstlängd H ₁	12 mm
Borsttjocklek	0,2 mm
Borstbredd L ₁	15 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm

Produktlag

Rundborste