

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Smal cirkulärborste rak, INOX-tråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1:  
125X22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571410 125X22
GTIN	4017359154229
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Slät INOX-tråd 0,50 mm, smal konstruktion, **virad** och hårt inpressad i stålnavet. Lång livslängd och smidig bearbetning.

**Användningsdata:**

Speciellt för bearbetning av **U- och V-svetsfogar**, vilka ofta väljs för rörkopplingar.

**Teknisk beskrivning**

Borsttjocklek	0,5 mm
antal flätor	40
maximalt varvtal:	15000 min <sup>-1</sup>
Borst-Ø D <sub>1</sub>	125 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	26 mm
Borstbredd L <sub>1</sub>	6 mm

Håldiameter d <sub>1</sub>	22 mm
Borstmaterial	INOX-tråd
Produktslag	Rundborste