

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kupad konisk borste Ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × gänga M: 125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571300 125XM14
GTIN	4017359279076
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Böjd **konisk borste** med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.

Perfekt för bearbetning av svårtillgängliga platser och för krävande borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.

Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

Borstbredd L ₁	12 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Flättnöster	vänstervirad
Produktslag	Konisk borste

