

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Rundborste Växelvirning, ståltråd 0,50 mm, Borst-Ø D1 × hål-Ø d1 / gänga M:
125XM14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	571205 125XM14
GTIN	4017359458693
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, **tvinnad** och hårt inpressad i stålnavet. **Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.**

Användningsdata:

Växelvirning (höger/vänster) för ökad aggressivitet vid tunga borstarbeten. Mycket lämpad att användas vid hörn och kanter med lugn gång.

För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödska, rost och slagg, för uppuggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor. Med **innergänga M14**, för direkt montering **på vinkelslipmaskiner.**

Teknisk beskrivning

antal flätor	20
maximalt varvtal:	12500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	125 mm
Borstlängd H ₁	29 mm

Borstbredd L ₁	14 mm
gängaM	M14
Borstmaterial	Ståltråd
Produktslag	Rundborste