

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Virad ändborste Ståltråd, Borst-Ø D1 × borsttjocklek: 6X0,35mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574800 6X0,35
GTIN	4017359208892
Artikelklass	57L

**Beskrivning****Utförande:**

Slät **tvinnad** ståltråd, inpressad i stålhylsa, **skaft-Ø 6 mm**, jämn trådtäthet, ytterst nötningsbeständig.

**Användningsdata:**

För borttagning av grader och slagg samt för alla medeltunga till tunga borstoperationer.

**Borsten öppnar sig mer eller mindre beroende på varvtalet och kan därför även föras in i trånga utrymmen** vid t.ex. arbeten inuti hus, kåpor och liknande. Grytborstar för precisionsarbeten.

**Teknisk beskrivning**

maximalt varvtal:	4500 min <sup>-1</sup>
Borsttjocklek	0,35 mm
Borst-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Borstlängd H <sub>1</sub>	25 mm
antal flätor	1
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Borstmaterial	Ståltråd
Flätmönster	vänstervirad
Produktslag	Penselborste

