

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tvättborste plasthuv Rostfri tråd 0,30 mm, Borst-Ø D1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	574760 50
GTIN	4017359079867
Artikelklass	57L

Beskrivning**Utförande:**

Tvättborstar med **skaft-Ø 6 mm**.

För **bearbetning av rostfritt stål**. **Plasthuv** fungerar som påkörningskydd och förhindrar korrosion genom främmande material.

Användningsdata:

I sågskärpningsmaskiner, böjliga axlar eller på stationära maskiner. För rengöring och avgradning av små till medelstora ytor.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	10500 min ⁻¹
Borst-Ø D ₁	50 mm
Borsttjocklek	0,3 mm
Borstlängd H ₁	28 mm
Skaftdiameter D _s	6 mm
Produktslag	Penselborste

