



## Hylsnyckelsortiment 1/2 tum fyrkant 13 delar



### Beställningsdata

Ordernummer	637945
GTIN	4013288182159
Artikelklass	63F

### Beskrivning

#### Utförande:

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Hylsnycklar med **hållarfunktion** och räffling på den bakre änden för ökat grepp vid handmanövreringen.

#### Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M5 – M12.

#### Innehåll:

Spärnyckel med omställningsspak och förlängare nr 640385.

#### leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 10 st strl 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

förlängning med snabbskruvhylsa: 1 st 250 mm

spärrskaft: 1 st nr 640385 med omställningsspak och förlängare 341 mm

Förvaring i: Textilväska med kardborrlås

höjd: 73 mm

fyrkantssfäste: 1/2 tum

Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel: 10-19 mm

### Teknisk beskrivning

Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Nyckelvidder	metrisk

Antal delar	13
fyrkantfäste	1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	10-19 mm
tillverkarens beteckning	8006 SC 1
förpackning	Textilväska, kardborrlås
Längd	325 mm
Bredd	148 mm
höjd	73 mm
Produktslag	hylsnyckel