

*intercable***Stor presstång, Typ: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	729970 120
GTIN	8014212199263
Artikelklass	76C

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftigt huvud med kraftutväxling och inbyggda, vridbara profilskivor. Rörskänklar med plasthandgrepp. Diametertilldelning synlig på profilskivorna.

Med innovativ i-montering, lämpar sig för flertrådiga, förtätade och fintrådiga kablar. Genom i-monteringen uppnås momentvärden långt över normalkraven.

**Användningsdata:**

För oisolerade **rörkabelskor** och **rörförbindningar** (normalutförande).

**OBS!:**

Passar inte presskabelskor enligt DIN eller franska CNF-kabelskor.

Presstångar för DIN- och franska CNF-kabelskor levereras på begäran.

**Teknisk beskrivning**

vikt	3,7 kg
totallängd	535 mm
för ledararea	10 - 120 mm <sup>2</sup>
Produktslag	Presstång

**Tillbehör**

Sats med lösa pressbackar Typ 120	729975 120
-----------------------------------	------------

