

*intercable***Stor presstång, Typ: 50****Beställningsdata**

Ordernummer	729970 50
GTIN	8014212198730
Artikelklass	76C

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med kraftutväxling och inbyggda, vridbara profilskivor. Rörskänklar med plasthandgrepp. Diametertilldelning synlig på profilskivorna. Med innovativ i-montering, lämpar sig för flertrådiga, förtätade och fintrådiga kablar. Genom i-monteringen uppnås momentvärden långt över normalkraven.

Användningsdata:

För oisolerade **rörkabelskor** och **rörförbindningar** (normalutförande).

OBS!:

Passar inte presskabelskor enligt DIN eller franska CNF-kabelskor. Presstångar för DIN- och franska CNF-kabelskor levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

vikt	1,5 kg
totallängd	380 mm
för ledararea	6 - 50 mm ²
Produktslag	Presstång

Tillbehör

Sats med lösa pressbackar Typ 50

729975 50