

**NC-maskinskruvstycke, Typ: 130****Beställningsdata**

Ordernummer	360535 130
GTIN	4045197772947
Artikelklass	32P

Beskrivning**Utförande:**

Robust grundstomme av segjärn, gejdur och bottenyta härdade och slipade. Fullständigt kapslad spindel, spindelkammare tillsluten med kåpor. Det maximala spännttrycket kan upprepas med hjälp av det inbyggda fasta anslaget.

- **Jämnhhet grundstomme $\leq 0,01$ mm.**
- **Med mekanisk kraftförstärkare, spännkraften kan ställas in i 5 nivåer.**
- **Gängade hål på sidan för arbetsstyckeanslag.**

Användningsdata:

Spännverktyg för fleroptionsmaskiner, många användningsområden.

leveransinnehåll:

inklusive 2 segbackar, 1 handvev, SW 14, 1 stiftnyckel och 4 spännjärn.

OBS!:

Uppriktningsmåttan inte kompatibla med andra dabrikat.

Teknisk beskrivning

t	79 mm
Spännvidd d	66 - 315 mm
vikt	40 kg
r	111 mm
färgkod för passande tillbehör	NC-HOLEX

spännvidd b	0 - 256 mm
Längsgående spår l H7	20 mm
grundhållarlängd a	410 mm
spännkraft upp till max	50 kN
Krysspår n H7	20 mm
grundstomhöjd c	95 mm
backhöjd h	52 mm
m	139 mm
totallängd L	516 mm
grundhållarbredd B	131 mm
Serie	NC
Produktslag	Maskinskruvstycke

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/360535-130>