



12-kantshylsa 1/4 tum, nyckelvidd: 1/4tum



Beställningsdata

Ordernummer	631105 1/4
GTIN	4018754001514
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden. Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med **AS-Drive** profil.

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	6,35 mm
Längd	23 mm
nyckelvidd	1/4 tum
Ø utgångssidan	9,4 mm
fyrkantfäste	1/4 tum
Drivprofil	12-kant-hylsnycklar
Produktslag	Hylsnyckelinsats

