



Skiftnyckel med sidoinställning, totallängd: 205 mm



Beställningsdata

Ordernummer	813940 205
GTIN	7314150191222
Artikelklass	83F

Beskrivning

Utförande:

Med ergonomiskt handtag av termoplastisk elastomer. Käftvinkel 15°. Precisionshärdat, rostskyddsbehandlat och förkromat. Mätskala i mm på vänster sida.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003; UNE 16532

största nyckelvidd: 27 mm

totallängd: 8 tum

Teknisk beskrivning

totallängd	205 mm
totallängd	8 tum
största nyckelvidd	27 mm
vikt	300 g
Norm	ASME B107.8M-2003
Norm	ISO 6787
Norm	UNE 16532
Käftvinkel	15 grad
Tillverkningsprocess	precisionshärdat, rostskyddsbehandlat
Material	Högläggstål

Yta	förkromad
gnistfri	nej
Vändbara backar	nej
Skalning	ja
Spärrfunktion	nej
Grepphylsa	ja