



Lettringsfräsverktyg universal, Skaftmått: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	290200 20
GTIN	4030741639036
Artikelklass	29H

Beskrivning

Utförande:

Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång.

HM-hylsa för ökad slistyrka.

Snabb verktygsinställning med inställningsspindel.

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering. 3-punktskontakt för exakt axelposition. Radiell och axiell rotationssäkring för optimal verktygsstyrning.

Teknisk beskrivning

skafthöjd	20 mm
HM-bussning, täckbricka, skruv	299920 1
för lettringshål- \varnothing d_2	8 mm
för lettringsbredd b	6 mm
skaftbredd	20 mm
för lettrings- \varnothing d_1	25 mm
Arbetsområde	10 - 300 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RAA 1 \times BL30°
för lettrad profil	RBL30° 1 \times AA
för lettrad profil	RBR30° 1 \times AA

för lettrad profil	RAA 1×BR30°
för lettrad profil	RBR45° 1×BL15°
för lettrad profil	RBL45° 1×BR15°
Produktslag	Lettringsverktyg

Tillbehör

Reservdelssats (3 delar), HM-bussning, täckbricka, skruv Typ 1	299920 1
---	----------