



## Lettringsverktyg universal, Skaftmått: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290010 25
GTIN	4030741660672
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.

HM-axel för ökad slittålighet.

**Moduluppbyggnad: Universell för höger- och vänstergång. Click-Pin:** För snabbt och säkert byte av lettringstrissan.

### Teknisk beskrivning

Axel	299910 4
Arbetsområde	15 - 220 mm
för lettrings- $\varnothing$ $d_1$	25 mm
skaft höjd	20 mm
skaft bredd	25 mm
för lettringsbredd $b$	8 mm
för lettringshål- $\varnothing$ $d_2$	6 mm
Skärriktning	vänster och höger
för lettrad profil	RAA 2×AA
för lettrad profil	RBR 2×BL
för lettrad profil	RBL 2×BR

för lettrad profil	RGE30° BL/BR30°
för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg

---

## Tillbehör

HM-axelHM Typ 4	299910 4
-----------------	----------