

**Garant****Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	320645 3
GTIN	4045197773661
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **lättviktsutförande med slimmat hus**
- **Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.**
- **Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.**
- **Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.**
- **Helt härdat och slipat MK-skaft.**

Spetsvinkel 60°.

**Beskrivning:**

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

**Användningsdata:**

Används huvudsakligen för bearbetning av små arbetsstycken på små och stora svarvar.

hus-Ø D: 34 mm

effektiv längd B: 64 mm

största spets-Ø 60° A: 15 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 19,5 mm

maximalt varvtal:: 6000 min<sup>-1</sup>**Teknisk beskrivning**

effektiv längd B	64 mm
------------------	-------

Morsekona	MK3
maximalt varvtal:	6000 min <sup>-1</sup>
maximalt radiellt kast	0,005 mm
spetslängd C	19,5 mm
hus-Ø D	34 mm
för arbetsstycksvikt	400 kg
största spets-Ø 60° A	15 mm
Produktslag	centreringspets