

Garant**Roterande svarvdubb 60° / 30°, Morsekona: 5****Beställningsdata**

Ordernummer	320658 5
GTIN	4045197774323
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- Skaftlagrad kärnarsaxel av härdat verktygsstål.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Hela verktyget är härdat och slipat.

med förlängd spets, spetsvinkel 60°/ 30°

Beskrivning:

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter ompänningen förs centreringspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

Den förlängda spetsen medger obehindrad åtkomst för svarvstålet på arbetsstyckets ändyta.

Särskilt lämplig för kopiersvarvning.

hus-Ø D: 78 mm

effektiv längd B: 132 mm

största spets-Ø 60° A: 32 mm

största spets-Ø 30° A: 12 mm

maximalt radiellt kast: 0,005 mm

spetslängd C: 61 mm

Teknisk beskrivning

största spets-Ø 60° A	32 mm
effektiv längd B	132 mm
maximalt varvtal:	3200 min ⁻¹
största spets-Ø 30° A	12 mm
hus-Ø D	78 mm
för arbetsstycksvikt	1200 kg
Morsekona	MK5
maximalt radiellt kast	0,005 mm
spetslängd C	61 mm
Produktslag	centreringspets