

 steinel**Varmluftpistol, Typ: 351502****Beställningsdata**

Ordernummer	078321 351502
GTIN	4007841351502
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

Elektroniskt reglerad varmluftpistol HG 2320 E.

- **Digital temperaturinställning med hjälp av styrspak från 80 till 650 °C**
- **Visning av temperatur i steg om 10 °C via LCD-display**
- **Luftmängdreglering i 2 steg från 150 till 500 l/min.**

**Varmluftpistolsortiment HG 2320 EKF i plastväska, bestående av:**

- **Varmluftpistol med steglös luftflödesreglering, fyra minnesprogram, digital temperatur- och restvärmeindikering, LOC-funktion, enhandsmanövrering.**
- **Reducermunstycke 9 mm, bredstrålande munstycke 50 mm, reflektormunstycke och sats med krympslangar, 100 delar.**

**Användningsdata:**

För svetsning och formning av plast, för krympning, färgborttagning, lödning, torkning, upptining.

**Teknisk beskrivning**

tillverkarens beteckning	HG 2320EKF
lufttemperatur	80 - 650 °C

vikt	960 g
luftvolymström	150 - 500 l/min
Utförande	sats
effektförbrukning	2300 W
förpackning	Transportväska
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Varmluftpistol

## Tillbehör

Sats med varmluftstillbehör 12 delar Typ 075569	078329 075569
Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007690	078325 007690
Temperaturskanner HG Scan PRO Typ 007553	078325 007553
Temperaturskanner HL Scan Typ 014919	078326 014919