



Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant 25 delar



Beställningsdata

Ordernummer	630380
GTIN	4000896203383
Artikelklass	630

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Med spärrnyckel helt i stål, vinklad 15°, omställningsbar.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M2 – M8 och för insexskruvar med gänga M4 – M8.

För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M5, spårskruvar med gänga M2,5 och för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 – M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

leveransinnehåll:

hylsor sexkant: 7 st stl 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm

Bits C 6,3, för invändig sexkant: 4 st stl 3; 4; 5; 6 mm

Bits, C 6,3, för Phillips: 2 st stl 1; 2

Bits, C 6,3, för Pozidriv: 2 st stl 1; 2

Bits, C 6,3 för spår: 1 st stl 0,6x4,5

Bits, C 6,3 för invändig TORX® med stift: 6 st stl TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Bitsspärnyckel, D 6,3: 1 st för 1/4 tum bits, C 6,3

Kopplingskraft, D 6,3: 1 st för 1/4 tum bits, C 6,3
fyrkanttapp: 1 st sexkantkoppling C 6,3 -fyrkant 1/4 tum
Förvaring i: Plastbox

Teknisk beskrivning

Antal delar	25
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Drivprofil	Sexkantnyckel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
Drivprofil	Spårskruvmejsel
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	5,5-13 mm
Nyckelvidder	metrisk
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-6 mm
förpackning	Plastbox
Längd	125 mm
Bredd	87 mm
höjd	38 mm
Produktslag	hylsnyckel