

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	320627 2
GTIN	4045197774057
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320659 strl 3, nr 321265 strl 4, nr 321335 strl 3.

passar färgkod: K14

Utvändig-Ø D: 16 mm

Skaft-Ø d: 14 mm

Effektiv längd L₁: 21 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 14 mm

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	14 mm
Spetsvinkel	60 grad

Utvändig-Ø D	16 mm
Effektiv längd L ₁	21 mm
nyckelvidd	14 mm
passar färgkod	K14
Produktslag	centreringspets