

**Garant****Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	320627 3
GTIN	4045197774064
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

**Passar till :**

Svarvdubb nr 320659 strl 3, nr 321265 strl 4, nr 321335 strl 3.

passar färgkod: K14

Utvändig-Ø D: 25 mm

Skaft-Ø d: 14 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 31 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 22 mm

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	25 mm
Effektiv längd L <sub>1</sub>	31 mm

Skaft-Ø d	14 mm
Spetsvinkel	60 grad
nyckelvidd	22 mm
passar färgkod	K14
Produktslag	centreringspets