

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	320627 4
GTIN	4045197774071
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320659 strl 3, nr 321265 strl 4, nr 321335 strl 3.

passar färgkod: K14

Utvändig-Ø D: 44 mm

minsta spetsdiameter D₁: 24 mm

Skaft-Ø d: 14 mm

Effektiv längd L₁: 28 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 19 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	44 mm
minsta spetsdiameter D ₁	24 mm

Skaft-Ø d	14 mm
Spetsvinkel	60 grad
Effektiv längd L ₁	28 mm
nyckelvidd	19 mm
passar färgkod	K14
Produktslag	centreringspets