

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	320629 1
GTIN	4045197774606
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320617 strl 32, 40, 50/3; nr 320659 strl 4, nr 321265 strl 5; nr 321335 strl 4.

passar färgkod: K18

Utvändig-Ø D: 22 mm

minsta spetsdiameter D₁: 8 mm

Skaft-Ø d: 18 mm

Effektiv längd L₁: 43 mm

Spetsvinkel: 60 grad

Spetsvinkel: 30 grad

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	22 mm
Skaft-Ø d	18 mm

Effektiv längd L_1	43 mm
minsta spetsdiameter D_1	8 mm
Spetsvinkel	60 grad
Spetsvinkel	30 grad
nyckelvidd	19 mm
passar färgkod	K18
Produktslag	centreringspets