

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 2****Beställningsdata**

Ordernummer	320629 2
GTIN	4045197774613
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320617 strl 32, 40, 50/3; nr 320659 strl 4, nr 321265 strl 5; nr 321335 strl 4.

passar färgkod: K18

Utvändig-Ø D: 22 mm

Skaft-Ø d: 18 mm

Effektiv längd L₁: 27 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 19 mm

Teknisk beskrivning

Spetsvinkel	60 grad
Skaft-Ø d	18 mm

Utvändig-Ø D	22 mm
Effektiv längd L ₁	27 mm
nyckelvidd	19 mm
passar färgkod	K18
Produktslag	centreringspets