

**Garant****Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	320629 3
GTIN	4045197774620
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

**Passar till :**

Svarvdubb nr 320617 strl 32, 40, 50/3; nr 320659 strl 4, nr 321265 strl 5; nr 321335 strl 4.

passar färgkod: K18

Utvändig-Ø D: 32 mm

Skaft-Ø d: 18 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 40 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 27 mm

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	40 mm
Spetsvinkel	60 grad

Skaft-Ø d	18 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
nyckelvidd	27 mm
passar färgkod	K18
Produktslag	centreringspets