

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 1****Beställningsdata**

Ordernummer	320631 1
GTIN	4045197774668
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320659 strl 5, nr 321335 strl 5.

passar färgkod: K24

Utvändig-Ø D: 28 mm

minsta spetsdiameter D₁: 10 mm

Skaft-Ø d: 24 mm

Effektiv längd L₁: 52 mm

Spetsvinkel: 60 grad

Spetsvinkel: 30 grad

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	24 mm
Spetsvinkel	60 grad

Spetsvinkel	30 grad
minsta spetsdiameter D_1	10 mm
Utvändig- \emptyset D	28 mm
Effektiv längd L_1	52 mm
nyckelvidd	24 mm
passar färgkod	K24
Produktslag	centreringspets