

Garant**Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	320631 3
GTIN	4045197774682
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

Passar till :

Svarvdubb nr 320659 strl 5, nr 321335 strl 5.

passar färgkod: K24

Utvändig-Ø D: 38 mm

Skaft-Ø d: 24 mm

Effektiv längd L₁: 45 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 32 mm

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L ₁	45 mm
Skaft-Ø d	24 mm

Utvändig-Ø D	38 mm
Spetsvinkel	60 grad
nyckelvidd	32 mm
passar färgkod	K24
Produktslag	centreringspets