

**Garant****Insats för medlöpande svarvdubb, Typ: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	320631 4
GTIN	4045197774699
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- **Hög flexibilitet tack vare olika geometrier på samma fräskropp.**
- **Helt härdat och slipat.**
- **Snabbt och kostnadseffektivt byte vid slitage.**

**Passar till :**

Svarvdubb nr 320659 strl 5, nr 321335 strl 5.

passar färgkod: K24

Utvändig-Ø D: 68 mm

minsta spetsdiameter D<sub>1</sub>: 36 mm

Skaft-Ø d: 24 mm

Effektiv längd L<sub>1</sub>: 41 mm

Spetsvinkel: 60 grad

nyckelvidd: 27 mm

**Teknisk beskrivning**

Skaft-Ø d	24 mm
Utvändig-Ø D	68 mm

minsta spetsdiameter $D_1$	36 mm
Spetsvinkel	60 grad
Effektiv längd $L_1$	41 mm
nyckelvidd	27 mm
passar färgkod	K24
Produktslag	centreringspets