

**Garant****Medlöpande centreringskon, trubbig, Största Ø/morsekona: 200/6****Beställningsdata**

Ordernummer	323000 200/6
GTIN	4045197774811
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

- Spetsen är trubbig.
- Särskilt kraftig konstruktion med överdimensionerade, kraftiga lager.
- Lagren är försedda med ett specialsmörjmedel och kräver inget underhåll.
- Centreringskonan och det konade skaftet är av högkvalitativt material, helt härdade och finslipade.

**Beskrivning:**

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

**Användningsdata:**

För bearbetning av **ihåliga delar, rör** etc. Särskilt lämpliga för grovbearbetning där hög noggrannhet samtidigt krävs.

**Teknisk beskrivning**

minsta Ø	50 mm
Morsekona	6

maximalt varvtal:	1800 min <sup>-1</sup>
maximalt radiellt kast	0,01 mm
för arbetsstycksvikt på D	2800 kg
för arbetsstycksvikt på D1	1800 kg
Konvinkel a.	75 grad
huvudets längd L	136 mm
Produktslag	centreringspets