

**HOLEX****Grov högkapacitetstving helt av stål med specialtryckkåpa, spännvidd: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	861320 400
GTIN	4045197775078
Artikelklass	82C

**Beskrivning****Utförande:**

Skena och fast back av draget blankt stål (specialprofil), seghärdade och elförzinkade. Rörlig back av stål, sänksmidd, seghärdad och elförzinkad. Slitstark och lättgående stålspindel med trapetsgänga. Lång livslängd tack vare värmebeständig specialtryckplatta med inlägg av sintrat stål. Seghärdat och brunerad spindel med skjutbart T-handtag.

Svängbar upp till 30°.

**Användningsdata:**

För stora eller mycket stora påfrestningar vid fastspänning av arbetsstycken i t.ex. stålkonstruktioner, smidesverkstäder eller inom lastbils- och maskintillverkning. Den rörliga specialtryckbrickan möjliggör fastspänning av sneda arbetsstycken. **Maximal spännkraft upp till ca 22000 N.**

**Teknisk beskrivning**

skenans tvärsnitt	40×20 mm
vikt	6 kg

kapacitet	175 mm
spännvidd	400 mm
Produktslag	Skruvtving

---

## Tillbehör

Tryckplatta Typ GSV	861121 GSV
Tryckplatta Typ GSP	861121 GSP