

HOLEX**HOLEX Pro Steel HM-skrubbfräs HPC, TiAlN, Ø DC: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	202414 18
GTIN	4045197776266
Artikelklass	12X

Beskrivning**Utförande:**För **grov- och finbearbetning**.Upp till 1xD i solida arbetsstycken **vid mycket höga matningsvärden** och jämn gång.**Fördel:**

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.

Teknisk beskrivning

Tolerans nom.-Ø	0 / -0,03
Tandantal Z	3
Hörnfasbredd vid 45°	0,4 mm
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skär-Ø D _c	18 mm
totallängd L	92 mm
Friställningsdiameter D ₁	17,5 mm
Utkragningslängd L ₁ inkl. friställning	50 mm
Skaftdiameter D _s	18 mm
Skärlängd L _c	32 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Matning f _z för valsfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,13 mm
Matning f _z för spårfräsning i stål < 900 N/mm ²	0,1 mm

Spiralvinkel	45 grad
Hörnfasvinkel	45 grad
Serie	Pro Steel
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Skärledning	Oregelbunden
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,4 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Bearbetningsstrategi	HPC
Färgring	grön
Produktslag	Hörnfräs

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	80 m/min	M
GGG	lämplig	190 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		

