



Geringstving, maximal spännvidd: 50 mm



Beställningsdata

Ordernummer	862510 50
GTIN	4027474564735
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Stomme av aducerat gjutgods med fasta, släta backar (spännvinkel 90°). Rörlig spännback för **olika materialtjocklekar**.

Användningsdata:

För vinkelrät fastspänning av arbetsstycken vidsvetsning och monteringsarbeten.
vikt: 1,2 kg

Teknisk beskrivning

maximal spännvidd	50 mm
vikt	1,2 kg
Produktslag	Geringstving