



Geringstving, maximal spännvidd: 100 mm



Beställningsdata

Ordernummer	862510 100
GTIN	4027474564810
Artikelklass	83U

Beskrivning

Utförande:

Stomme av aducerat gjutgods med fasta, släta backar (spännvinkel 90°). Rörlig spännback för **olika materialtjocklekar**.

Användningsdata:

För vinkelrät fastspänning av arbetsstycken vidsvetsning och monteringsarbeten.
vikt: 2,8 kg

Teknisk beskrivning

vikt	2,8 kg
maximal spännvidd	100 mm
Produktslag	Geringstving