

**Garant****NC-maskinskruvstycke HiPo Clamp med kraftförstärkare, Typ: 125****Beställningsdata**

Ordernummer	360465 125
GTIN	4045197777904
Artikelklass	31F

**Beskrivning****Utförande:**

- Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
- Uppriktningsmåttan kompatibla med vanliga fabrikat.
- Universellt utförande för olika backsystem.
- Styrbanan induktionshärdad.
- Helt slutna spindel (mindre rengöringsarbete).
- Gängade hål på båda sidor för arbetsstyckstopp.
- Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.
- Alla sidor utom ändytan slipade: Kan användas horisontalt och i sidled.
- Vinkelväxel kan monteras.
- Helt kapslad och nitrerad spindel.
- Gänga för arbetsstyckstopp.

**Utförande reklamtext:**

- Parningsnoggrannhet 0,02 mm.
- Styrbanan induktionshärdad.
- Inklusive hål 18M16 för nollpunktspännsystem stickmått 200 mm.
- Alla sidor utom ändytan slipade: Kan användas horisontalt och i sidled.
- Helt kapslad och nitrerad spindel.

**leveransinnehåll:**

Inklusive stegbackar nr 360468 och 360469, 4 spännkonsoler och handvevar.

**Specialtillbehör:**

- Vanliga backfabrikat i storlek 125, t.ex. nr 361400 – 361660, nr 362390 – 362600, nr 361295, nr 361296.
- Uppriktnings- och fixeringsatts nr 360530.
- Arbetsstyckstopp, vev, nr 360555; 360800.

- **Dragtapp nr 360025.**
- **Vinkeldrev nr 360471.**
- **Adapterplatta för snabbbyte av backar Xtric nr 361293; 361294 gr. 125.**
- **Adapterplattor 361297; 361298 strl. 125.**

**OBS!:**

- **Lämplig stomförlängning 125 finns under nr 360467\_125 i ETL.**
- **Storlek 125X levereras med backar 361295 125 och 361296 125. Kan användas med Xpent-adapterbackar.**
- **Passande stomförlängning 160 är nr 360420 160**

**Anmärkning reklamtext:**

Storlek 125X levereras med backar 361295 125 och 361296 125. Kan användas med XPent-adapterbackar.

## Teknisk beskrivning

r ±0,015	118 mm
Spännvidd d	131 - 313 mm
Längsgående spår I H7	20 mm
spännvidd b	0 - 182 mm
grundhållarlängd a	424 mm
grundhållarbredd B	125 mm
Spåravstånd p H7	20 mm
t	144 mm
färgkod för passande tillbehör	HiPo
o -0,02	40 mm
Krysspår n H7	20 mm
spännkraft upp till max	40 kN
s - 0,02	62 mm
Grundstomhöjd c -0,02	100 mm
totallängd L	512 mm
vikt	35 kg
m ±0,02	180 mm
backhöjd h	39,5 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem

Serie	HiPoClamp
Produktlag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Grundbackpar, mjuka För backbredd 125 mm	362520 125
Stomme för förlängning För typ 125	360467 125
AdapterbackMobil För typ 125	361600 125
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 12 mm	360530 12
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 14M12/90	360025 14M12/90
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 22 mm	360530 22
Spännback, mjukMobil För typ 125	361325 125
Arbetsstyckanslag	360555
Adapterbackfix För typ 125	361620 125
Universell nedåtdragande backfix För typ 125	361380 125
Höjdanslag, klick-system För typ 125	361952 125
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10/90	360025 12M10/90
Spännback, mjukfix För typ 125	361320 125
Spännbackspar med längs- och tvärrillor För backbredd 125 mm	362400 125
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 14 mm	360530 14
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 12M10	360025 12M10
Vinkelväxel För typ 125	360471 125
Fjäderbladsbackar, par För backbredd 125 mm	362600 125
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 16 mm	360530 16
Stegbackfix För typ 125	361420 125
Universell nedåtdragande backMobil För typ 125	361390 125

StegbackMobil För typ 125	360468 125
StegbackMobil För typ 125	361400 125
Nedåtdragande backpar För backbredd 125 mm	362460 125
Kilar och spårklackar Bordets T-spårmått 18 mm	360530 18
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16	360025 18M16
Spännbackpar med avtrappad anliggningsyta För backbredd 125 mm	362560 125
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 16M8	360025 16M8
GrundbackMobil För typ 125	361500 125
Höjdanslag för stegsidan För typ 125	361972 125
PendelbackMobil För typ 125	361660 125
Reserv- fjäderblad, par För backbredd 125 mm	362620 125
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 25M10	360025 25M10
Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 125	360435 125
Prismatiskt backpar För backbredd 125 mm	362500 125
Höjdanslag, klick-system För typ 125	361962 125
Spännbackspar, släta För backbredd 125 mm	362420 125