


Garant**Stegback Mobil, För typ: 125****Beställningsdata**

Ordernummer	360468 125
GTIN	4045197777928
Artikelklass	31F

Beskrivning**Användningsdata:**

För montering av högtrycksbackar nr 362390 – 362600.

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC-kraftskruvstycke nr 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.

Teknisk beskrivning

Höjd h_1	20 mm
Längd l_1	40 mm
backhöjd h	39,5 mm
backbredd b	125 mm
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	TC
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	NC8

passar färgkod	LC
passar färgkod	Duo
passar färgkod	HOLEX NC
passar färgkod	Titan
passar färgkod	Titan2/TitanSense
backlängd l	70 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar